

# PP 容器ごと装置へセット！ 多品種な混合作業もはかどります



## タンブラーラボ

### TML-02

	TML-02
対応容器	PP2L 容器など
回転数	インバータ可変速 5～60rpm
電源	AC100V 100W
外形寸法	(W)500×(D)360×(H)430mm
重量	35kg

#### 容器の利便性

アイボーイ 2L 容器が標準になっていますがホルダー一部は取り外しができますので使いたい容器に合わせてホルダーを交換しセットできます。

密閉で混合ができるのでコンタミの心配がなく外部への発塵もありません。

市販容器が使えることは色替え、香り、洗浄面でも容器ごとの交換ができますので便利です。



安全カバーはインターロック付

#### 回転数の可変、タイマー設定

タッチパネル上でインバータ周波数による回転数の変更とタイマー設定が容易に行えます。安全カバーはインターロックがついていますのでカバーが閉まっていないと動作しません。

※容器は付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。

## 株式会社エイシン

<http://www.kk-eishin.co.jp> (混合機サイト) <http://www.kongou-ki.com>

本社

〒736-0032 広島県安芸郡海田町南幸町 10-6

電話：082-823-4659 FAX：082-823-1439